



Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 400



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313300 400
GTIN	4019208023830
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

powierzchnie przyłożenia **szlifowane, czernione**.

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej \varnothing mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhmm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

Szczęki z Al, **na zamówienie**.

Opis techniczny

długość L	180 mm
szerokość B	50,5 mm
długość wpustu A	30 mm
rozstaw otworów b	60 mm
szerokość rowka D	18 mm
wysokość H	73 mm
do średnicy uchwytu	400 mm
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhmm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego