

Garant**Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 63 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 27mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	306550 27
GTIN	4045197290229
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
- Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
- Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
\varnothing trzpienia d ₁	27 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm

Ø zewn. D	60 mm
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	HSK-A 63 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27
Kamień półokrągły do uchwytu do głowic frezarskich do wielkości 27	309898 27
Śruby do nakrętek teowych dla Ø sworznia D1 27 mm	309896 27
Wpusty pasowane do uchwytów głowic frezarskich dla Ø sworznia D1 27 mm	309897 27
Nakrętki teowe do uchwytów głowic frezarskich dla Ø sworznia D1 27 mm	309895 27