



## 3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie z jednolitymi szczękami odwracanymi, DIN 55027, uchwyty z krótkim stożkiem: 200/5



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313130 200/5  |
| GTIN             | 4019208227825 |
| Klasa artykułu   | 33R           |

### Opis

#### Wykonanie:

- największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
- z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
- duży przelot;
- dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
- duża siła zacisku osiągnięta małym nakładem siły;
- wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwным ryglom zabezpieczającym;
- szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
- kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą sływaniu wody;
- smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

#### Zalety:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża <BR/>dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

#### Zastosowanie:

Do wrzecion wg DIN 55027 oraz międzynarodowej normy ISO 702/III. W dostawie trzpienie ustalające i nakrętki z kołnierzem. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na wrzecionie, bez pośredniej tarczy zabierakowej.

#### Materiał:

### Całość ze stali, hartowana powierzchniowo.

#### w dostawie::

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

#### wskazówka:

Otwór E można rozwiąć: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm, wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).

kod kolorów wyposażenia: Röhmlinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 7 - 207 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 71 - 214 mm

skok szczęki S: 6,8 mm

Ø zewnętrzna A: 206 mm

Przepust E: 52 mm

Ø stożka centrującego B: 82,563 mm

### Opis techniczny

|  |  |
|--|--|
| Uchwyt stożka krótkiego                            | 5                                      |
| Ø zewnętrzna A                                     | 206 mm                                 |
| Przepust E   | 52 mm                                  |
| skok szczęki S                                     | 6,8 mm                                 |
| zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 7 - 207 mm                             |
| maksymalna prędkość obrotowa                       | 4600 min <sup>-1</sup>                 |
| liczba trzpieni mocujących                         | 4                                      |
| wielkość sworzni ustalających                      | M10                                    |
| Ø stożka centrującego B                            | 82,563 mm                              |
| masa   | 16,5 kg                                |
| typ  | 200                                    |
| zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 71 - 214 mm                            |
| czworokąt wewnętrzny klucza K                      | 12 mm                                  |
| norma  | DIN 55027                              |
| kod kolorów wyposażenia                            | Röhmlinowe uchwyty tokarskie i szczęki |

### Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 200

313205 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 200

313207 200

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200

313210 200

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200

313250 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 200

313200 200