



Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313250 160
GTIN	4019208023724
Klasa artykułu	33R

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. W połączeniu ze szczękami podstawowymi do toczenia i wiercenia.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhmm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwytów tokarskie i szczęki

długość L: 63 mm

szerokość B: 20 mm

szerokość rowka D: 8 mm

rozstaw otworów b: 32 mm

długość wpustu A: 18 mm

Opis techniczny

długość wpustu A	18 mm
długość L	63 mm
szerokość rowka D	8 mm
do średnicy uchwytu	160 mm
rozstaw otworów b	32 mm
szerokość B	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego