

Garant

**Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-F 63
A = 100, \varnothing trzpienia d1: 40mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306563 40
GTIN	4045197587893
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- \varnothing mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
 - Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
 - Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
 - Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	40 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	88 mm
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	HSK-F 63 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 40	309880 40
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 40	309890 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40