

Garant**Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 63 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306510 22
GTIN	4045197290137
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- \varnothing mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, klucz specjalny nr 309840, śruba dociągająca frez do chłodzenia wewnętrznego nr 309861.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	22
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
\varnothing trzpienia d ₁	22 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm

Ø zewn. D	48 mm
Ø mocowania D ₁	22 mm
adapter	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 22 mm	309860 22
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22