

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Zestawy wkładek do gwintów, 10 lub 20 szt., 1,5×D, Rodzaj gwintu /wielkość gwintu: M8X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082812 M8X1
GTIN	4250361200502
Klasa artykułu	04D

**Opis****Wykonanie:**

metryczne wkładki do gwintów z nierdzewnego drutu ze stali stopowej, uformowanego w kształcie sprężyny. Wkręcany zwój po zwoju, czop zabierakowy po zamontowaniu odłamany w miejscu karbu (miejsce zamierzonego przełomu). Optymalny kształt o nowoczesnym obszarze wprowadzania, umożliwiającym wkręcanie wkładki tak jak śruby.

Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze **stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie**. Małe tolerancje, **wysoka jakość powierzchni** oraz **odporność na korozję i temperaturę**. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza **trwale** połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się **do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych** (statycznych, dynamicznych) z **idealnym przenoszeniem siły**. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.

**Zastosowanie:**

Tania **naprawa uszkodzonych** albo **zużytych gwintów** i jako element konstrukcyjny <BR/>do **wzmocnienia gwintu**, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).<BR/>

**w dostawie::**

Zestaw 10 szt.

**wskazówka:**

Wkładki samoczynnie zabezpieczające się i inne wymiary dostarczane po uzgodnieniu. Gwintowniki maszynowe HSS-E-PM powlekane TiCN patrz nr 13 3550 i nr 13 8200.

## Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M8×1
zawartość zestawu	10
skok gwintu	1
Atrybut nazwy produktu	1,5×D
głębokość gwintu maks.	1,5×D
Rodzaj produktu	Wkładka gwintowana

## Akcesoria

wręczono montażowe Rodzaj gwintu /wielkość gwintu M8X1	082808 M8X1
---	-------------