

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 40, nomin. Ø mocowania d: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309434 9
GTIN	2050001704177
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: Norma zakładowa

typ: 4717 E

Ø zewn. D: 41 mm

Długość całkowita L: 54 mm

wysuw osiowy: 13 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	9 mm
adapter	ET 40

norma	Norma zakładowa
typ	4717 E
Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	54 mm
wysuw osiowy	13 mm