

FAHRION®
PRÄZISION
Tulejki zaciskowe OZ do opravek, 2 # 16 mm, nomin. Ø mocowania d: 11 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309540 11 |
| GTIN | 2050001704436 |
| Klasa artykułu | 39Y |

Opis
Wykonanie:

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w oprawkę zaciskową. Do wiertel krętych - mocowane na łysince prowadzącej. **Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm**. Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

Zaleta:

- **mniej bicia = współosiowe centrowanie w stożku, brak oscylacji bocznych;**
- **większa siła mocowania = większy udział nośny;**
- **duża sztywność systemu = dostosowane do frezowania z dużą prędkością skrawania.**
- **dłuższy okres trwałości narzędzi.**

norma: ISO 10897

typ: 415 E

Ø zewn. D: 25,5 mm

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-----------|
| nomin. Ø mocowania d | 11 mm |
| do uchwytu | 2 - 16 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| Atrybut nazwy produktu | 2 # 16 mm |
| norma | ISO 10897 |
| typ | 415 E |
| Ø zewn. D | 25,5 mm |
| Długość całkowita L | 40 mm |