

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 40, nomin. Ø mocowania d: 12 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309434 12 |
| GTIN | 2050001704191 |
| Klasa artykułu | 34F |

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: Norma zakładowa

typ: 4717 E

Ø zewn. D: 41 mm

Długość całkowita L: 54 mm

wysuw osiowy: 13 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------|
| nomin. Ø mocowania d | 12 mm |
| uchwyt | ET 40 |

| norma | Norma zakładowa |
|---------------------|-----------------|
| typ | 4717 E |
| Ø zewn. D | 41 mm |
| Długość całkowita L | 54 mm |
| wysuw osiowy | 13 mm |