

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 16, nomin. Ø mocowania d: 4,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309425 4,5
GTIN	2050001703941
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do:

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	4,5 mm
adapter	ET 16
norma	Norma zakładowa
typ	4033 E
Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27 mm

wysuw osiowy	7 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe