

**Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V, oznaczenie producenta: DS07/200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Klasa artykułu	03S

Opis**Wykonanie:**

Silnik o **szczególnie spokojnej pracy** gwarantuje długą żywotność również w warunkach **eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.**

Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. nr 596100 i następne.

pobór mocy: 500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2900 min⁻¹

Ø D ściernicy: 200 mm

szerokość ściernicy T: 25 mm

Ø H otworu ściernicy: 51 mm

masa: 30 kg

Opis techniczny

pobór mocy	500 W
masa	30 kg
maksymalna prędkość obrotowa	2900 min ⁻¹
oznaczenie producenta	DS07/200

szerokość ściernicy T	25 mm
Ø H otworu ściernicy	51 mm
Ø D ściernicy	200 mm

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596350 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596400 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ C800	596350 C800
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596350 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596220 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596350 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596220 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596220 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596350 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596400 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596400 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596220 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK36	596350 NK36
Przyłbice do nr 077502 typ DS1	077509 DS1

Podstawa pasuje do maszyny DS07	077513 DS07
Stół podporowy, lewy oznaczenie producenta AT1	077519 AT1
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm) typ EK80	596400 EK80
Stół podporowy, prawy oznaczenie producenta AT1	077525 AT1