

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 40, nomin. Ø mocowania d: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309434 6
GTIN	2050001704153
Klasa artykułu	34F

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: Norma zakładowa

typ: 4717 E

Ø zewn. D: 41 mm

Długość całkowita L: 54 mm

wysuw osiowy: 13 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	6 mm
uchwyt	ET 40

norma	Norma zakładowa
typ	4717 E
Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	54 mm
wysuw osiowy	13 mm