



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwyty: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313450 315
GTIN	4019208193472
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i użębienie, czernione.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwyty mechaniczne firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwyty tokarskiego należy sprawdzić użębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 140 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 28 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

szerokość rowka D	21 mm
dla gwintu DIN 912	M16

rozstaw otworów b	28 mm
rozstaw otworów a	30 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
długość L	140 mm
szerokość B	50 mm
wysokość H	50 mm