

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 170****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313750 170
GTIN	4019208193755
Klasa artykułu	33R

**Opis****Wykonanie:**

Ukośne, do małych średnic mocowania.

<B>precyzyjnie frezowane </B>rowki i uzębienie, <B>czernione</B>.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhmi innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 82 mm

szerokość B: 31 mm

wysokość H: 32 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

**Opis techniczny**

rozstaw otworów b	20 mm
-------------------	-------

szerokość B	31 mm
wysokość H	32 mm
szerokość rowka D	12 mm
dla gwintu DIN 912	M10
do średnicy uchwytu	170 mm
długość L	82 mm
rozstaw otworów a	15 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki