

**HAINBUCH****Główce mocujące miękkie, SK 52, Ø otworu startowego: 15 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329926 15
GTIN	2050001922632
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żądaną Ø mocowania.**

miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykrcania.

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

### wskazówka:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

Ø otworu startowego	15 mm
twardość	60 HR
długość L	46 mm
uchwyt	SK 52

