

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 40 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329924 40 |
| GTIN | 2050001072443 |
| Klasa artykułu | 33H |

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ø zaciskania | 40 mm |
| profil | okrągły |
| twardość | 60 HR |
| powierzchnia mocowania | rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi |

| | |
|-----------|-------|
| długość L | 46 mm |
| uchwyt | SK 52 |