

**Głowice mocujące miękkie, SK 52, Ø otworu startowego: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329926 30
GTIN	2050001922649
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykręcania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø otworu startowego	30 mm
twardość	60 HR
długość L	46 mm
adapter	SK 52
Rodzaj produktu	Głowice mocujące

