



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313400 160
GTIN	4019208193373
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 67 mm

szerokość B: 36 mm

wysokość H: 53 mm

rozstaw otworów a: 12 mm

rozstaw otworów b: 19 mm

szerokość rowka D: 17 mm

Opis techniczny

wysokość H	53 mm
szerokość B	36 mm

dla gwintu DIN 912	M12
do średnicy uchwytu	160 mm
rozstaw otworów a	12 mm
szerokość rowka D	17 mm
długość L	67 mm
rozstaw otworów b	19 mm