

Garant**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z gwintem mocującym, HSK-A 63, MK wewn.: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306750 2
GTIN	4045197505118
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **wewnętrzne i zewnętrzne zbieżności dokładnie szlifowane**
- **z otworem Balluffchip (zapisanie wyniku pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym)**
- **chwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**
- **obrobione powierzchnie czynne HSK.**

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 120 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	120 mm
Stożek Morse'a wewnętrzny	2
Ø zewn. D	32 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Adaptery do uchwytów