

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306684 27
GTIN	4045197468550
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
 - z otworem na chip Balluffchip
 - powiększona powierzchnia oporowa na kołnierzu
 - powierzchnie funkcyjne HSK obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

\varnothing zewn. D: 60 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 21 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm
---	-------

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø trzpienia d ₁	27 mm
Ø zewn. D	60 mm
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27
Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27