

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313400 250
GTIN	4019208193397
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 95 mm

szerokość B: 45 mm

wysokość H: 54 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

szerokość B	45 mm
długość L	95 mm

pasują także do średnicy uchwyty	315 mm
dla gwintu DIN 912	M16
do średnicy uchwyty	250 mm
rozstaw otworów a	15 mm
szerokość rowka D	21 mm
rozstaw otworów b	25 mm
wysokość H	54 mm