

**Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313520 17
GTIN	4019208193632
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do:

wszystkich **stosowanych uchwytów mechanicznych produkcji** firm Schunk, Forkardt, Röhmm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Röhmm: KFD 160-200

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

Opis techniczny

wysokość H	21,7 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	70 Nm
szerokość rowka D	17 mm

gwint G	M12
wysokość h	9,5 mm
Rodzaj produktu	Wkładki teowe