

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306684 40
GTIN	4045197468574
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- \varnothing mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
 - Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
 - Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
 - Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
wymiar A długości wysięgu	100 mm
\varnothing trzpienia d ₁	40 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm
Ø zewn. D	89 mm
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40
Rurka do chłodziwa HSK do oprawek HSK 40	309880 40
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do oprawek HSK 40	309890 40
Śruby do nakrętek teowych dla Ø sworznia D1 40 mm	309896 40
Kamień półokrągły do uchwytu do głowic frezarskich do wielkości 40	309898 40