



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313750 315
GTIN	4019208193786
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

Ukośne, do małych średnic mocowania.

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 145 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 18 mm

Opis techniczny

dla gwintu DIN 912

M14

szerokość rowka D	18 mm
szerokość B	50 mm
długość L	145 mm
rozstaw otworów a	30 mm
rozstaw otworów b	30 mm
wysokość H	50 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki