

Garant
Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 32 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	306678 32
GTIN	4045197290434
Klasa artykułu	31A

Opis
Wykonanie:

- \varnothing moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

\varnothing zewn. D: 78 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 24 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	24 mm
\varnothing trzpienia d ₁	32 mm

Ø zewn. D	78 mm
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do oprawek HSK 32	309890 32
Rurka do chłodziwa HSK do oprawek HSK 32	309880 32
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32