



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 254



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313700 254
GTIN	4019208193687
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **czernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 110 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 45 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 16 mm

Opis techniczny

wysokość H	45 mm
rozstaw otworów a	30 mm

rozstaw otworów b	30 mm
do średnicy uchwytu	254 mm
szerokość rowka D	16 mm
długość L	110 mm
szerokość B	50 mm
dla gwintu DIN 912	M12
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki