

Garant**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, HSK-A 63, MK wewn.: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306930 1
GTIN	4045197290519
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- wewnętrzne i zewnętrzne zbieżności dokładnie szlifowane
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyniku pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym)
- chwyt przetoczony na twardo (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Opis techniczny

Stożek Morse'a wewnętrzny	1
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Adaptery do uchwytów