

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 100 A = 160, ø trzpienia d1: 27mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 306690 27     |
| GTIN             | 4045197290489 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

## Opis

### Wykonanie:

- Ø mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
- Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
- Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

### Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

## Opis techniczny

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| wymiar A długości wysięgu                          | 160 mm |
| Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>      | 21 mm  |
| ø trzpienia d <sub>1</sub>                         | 27 mm  |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840               | 27     |
| Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27     |

## Karta danych

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ø zewn. D                                       | 60 mm                              |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>                      | 27 mm                              |
| adapter                                         | HSK-A 100 A = 160                  |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69882-3                        |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 12164-1                        |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69893                          |
| Kształt                                         | A                                  |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 6 µm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Uchwyty do głowic frezarskich      |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/306690-27>