

Garant**Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 100 A = 160, ø trzpienia d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306690 40
GTIN	4045197290502
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Ø mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
- Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
- Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	160 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
ø trzpienia d ₁	40 mm

Karta danych

Ø zewn. D	89 mm
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/306690-40>