

HOLEX**Nakrętki mocujące ER, do typu ER: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309580 40
GTIN	4045197151971
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. **z rowkami.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Długość całkowita L: 26 mm

Ø zewn. D: 63 mm

gwint: M50×1,5

maks. moment dokręcania: 240 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	26 mm
---------------------	-------

do typu ER	40 mm
gwint	M50×1,5
maks. moment dokręcania	240 Nm
Ø zewn. D	63 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309700 40