



Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309615 16
GTIN	7640128492160
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję.

Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645. **Z sześciokątem SW 25.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Długość całkowita L: 22,5 mm

Ø zewn. D: 28 mm

gwint: M22×1,5

maks. moment dokręcania: 80 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	22,5 mm
gwint	M22×1,5
maks. moment dokręcania	80 Nm
do typu ER	16 mm
Ø zewn. D	28 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową