


**FAHRION®**  
PRAZISION
**Tulejki zaciskowe OZ do opravek, 4 # 32 mm, nomin. Ø mocowania d: 10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309560 10
GTIN	2050001704719
Klasa artykułu	39Y

**Opis**
**Wykonanie:**

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w oprawkę zaciskową. Do wiertel krętych - mocowane na łysince prowadzącej. **Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm.** Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

**Zalety:**

- **dłuższy okres trwałości narzędzi.**
- **dłuższy okres trwałości narzędzi.**

norma: ISO 10897

typ: 467 E

Ø zewn. D: 43,7 mm

Długość całkowita L: 60 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	10 mm
do uchwytu	4 - 32 mm
Atrybut nazwy produktu	4 # 32 mm
norma	ISO 10897

typ	467 E
Ø zewn. D	43,7 mm
Długość całkowita L	60 mm