

FAHRION®
FAHRTWERKZEUGE**Zestaw tulejek zaciskowych OZ typu 462 E, 15-elem., tylko 5-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309562
GTIN	2050001699404
Klasa artykułu	39Z

Opis**Wykonanie:**

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w uchwyt zaciskowy. Do wiertel krętych - mocowane na łysinie prowadzącej. **Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm**. Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

Zalety:

- dłuższy okres trwałości narzędzi.
- dłuższy okres trwałości narzędzi.

w dostawie::

Tulejki zaciskowe OZ (nr 309550) o \varnothing 5-16 mm (stopniowanie co 1 mm) oraz \varnothing 18, 20 i 25 mm, drewniana kaseta.

Opis techniczny

norma	ISO 10897
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

