



Uchwyty zaciskowe hydrauliczne krótkie, masywne, HSK-A 63 A = 80, Ø mocowania D1: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307505 20
GTIN	2050001653260
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tulejek redukcyjnych - na zamówienie.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

Ø mocowania D₁: 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø D₂: 33 mm

Ø zewn. D: 51,5 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302155; 302160; 302165; 302150

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302155; 302160; 302165; 302150
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø zewn. D	51,5 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	HSK-A 63 A = 80
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 5 mm	302155 5
Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 12 mm	302155 12
	302160 6

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
6 mm

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
3 mm

302160 3

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
5 mm

302160 5

Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm

302155 6

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
4 mm

302160 4

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
14 mm

302160 14

Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm

302155 8

Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 16
mm

302155 16

Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 14
mm

302155 14

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
16 mm

302160 16

Tulejka redukcyjna z chłodzeniem Ø mocowania D1 10
mm

302155 10

Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione Ø mocowania D1
10 mm

302160 10

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 20 mm

343720 20