

**Garant****Nakrętki mini ER, do typu ER: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309650 8
GTIN	4045197644855
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron**

**Pasuje do :**

oprawek do tulejek zaciskowych mini ER, zob. nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Strategia skrawania: HSC

Długość całkowita L: 11 mm

Ø zewn. D: 12 mm

gwint: M10×0,75

maks. moment dokręcania: 12 Nm

**Opis techniczny**

do typu ER	8 mm
Długość całkowita L	11 mm
maks. moment dokręcania	12 Nm
gwint	M10×0,75

Ø zewn. D	12 mm
norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową