

FAHRION®
PRÄZISION

Nakrętki ER CP, standard, Typ CP dla ER: 11M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309655 11M
GTIN	2050001704832
Klasa artykułu	34F

Opis

Wykonanie:

Mini = wszystkie wielkości z oznaczeniem „M” bardzo smukłe.

Minismukłe = wielkości z oznaczeniem „MS” szczególnie smukłe.

Stożkowe = wszystkie wielkości z oznaczeniem „C”.

Standard = wszystkie inne wielkości. Z gwintem trapezowym do bardzo dużych sił mocowania. Bardzo długie, podwójne prowadzenie nakrętek mocujących ER. Powlekane nakrętki mocujące ER mają mniejsze **tarcie**.

nakrętek mocujących ER CP nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.

Pasuje do :

tulejek zaciskowych ER Centro P FAHRION.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309666 - 309668,

klucze do mocowania nr 309754 - 309756,

tulejki zaciskowe HP nr 309349 - 309359.

wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP

nie pasują do innych systemów.

Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

zakres mocowania: 1 - 7 mm

Długość całkowita L: 16,2 mm

Ø zewn. D: 16 mm

maks. moment dokręcania: 10 Nm

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 7 mm
Długość całkowita L	16,2 mm
maks. moment dokręcania	10 Nm
Ø zewn. D	16 mm
Seria	Centro P
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucze rolkowe CP Typ 11M	309754 11M
Klucze rolkowe CP do kluczy dynamometrycznych Typ 11M	309756 11M