

**FAHRION®**  
PRAZISION
**Nakrętki ER CP, standard, Typ CP dla ER: 16MS**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Klasa artykułu	34F

**Opis**
**Wykonanie:**

**Mini** = wszystkie wielkości z oznaczeniem „M” bardzo smukłe.

**Minismukłe** = wielkości z oznaczeniem „MS” szczególnie smukłe.

**Stożkowe** = wszystkie wielkości z oznaczeniem „C”.

**Standard** = wszystkie inne wielkości. Z gwintem trapezowym do bardzo dużych sił mocowania. Bardzo długie, podwójne prowadzenie nakrętek mocujących ER. Powlekane nakrętki mocujące ER mają mniejsze **tarcie**.

nakrętek mocujących ER CP <B>nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.</B>

**Pasuje do :**

**tulejek zaciskowych ER Centro P FAHRION.**

**Wyp. dodatkowe:**

Podkładki uszczelniające nr 309666 - 309668,

klucze do mocowania nr 309754 - 309756,

tulejki zaciskowe HP nr 309349 - 309359.

**wskazówka:**

<B>System FAHRION</B> nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP

<B>nie pasują do innych systemów.</B>

Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

zakres mocowania: 1 - 10 mm

Długość całkowita L: 20,9 mm

Ø zewn. D: 22 mm

maks. moment dokręcania: 30 Nm

**Opis techniczny**

zakres mocowania	1 - 10 mm
Długość całkowita L	20,9 mm
maks. moment dokręcania	30 Nm
Ø zewn. D	22 mm
Seria	Centro P
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową