

FAHRION®
PRÄZISION**Podkładki uszczelniające CP, DI25, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 9 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309667 9 |
| GTIN | 2050001705112 |
| Klasa artykułu | 34F |

Opis**Wykonanie:**

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;
wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Pasuje do :

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 25DI.

wskazówka:**Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!**

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP
nie pasują do innych systemów.

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 20,2 mm

wysokość L: 2 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------|----------|
| Ø zaciskania | 9 mm |
| Seria | Centro P |
| dla typu | DI25 |

| | |
|------------|---------|
| Ø zewn. D | 20,2 mm |
| wysokość L | 2 mm |