

Garant
Nakrętki mini ER, do typu ER: 20

Dane zamówienia

Numer katalogowy	309650 20
GTIN	4045197292131
Klasa artykułu	31Z

Opis
Wykonanie:

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron**

Pasuje do :

oprawek do tulejek zaciskowych mini ER, zob. nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Strategia skrawania: HSC

Długość całkowita L: 19,5 mm

Ø zewn. D: 28 mm

gwint: M24×1

maks. moment dokręcania: 40 Nm

Opis techniczny

gwint	M24×1
maks. moment dokręcania	40 Nm
Długość całkowita L	19,5 mm
do typu ER	20 mm

Ø zewn. D	28 mm
norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową