

**FAHRION®**  
PRÄZISION

## Nakrętki ER CP, standard, Typ CP dla ER: 25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309655 25
GTIN	2050001704863
Klasa artykułu	34F

### Opis

#### Wykonanie:

**Mini** = wszystkie wielkości z oznaczeniem „**M**” bardzo smukłe.

**Minismukłe** = wielkości z oznaczeniem „**MS**” szczególnie smukłe.

**Stożkowe** = wszystkie wielkości z oznaczeniem „**C**”.

**Standard** = wszystkie inne wielkości. Z gwintem trapezowym do bardzo dużych sił mocowania. Bardzo długie, podwójne prowadzenie nakrętek mocujących ER. Powlekane nakrętki mocujące ER mają mniejsze **tarcie**.

nakrętek mocujących ER CP **nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.**

#### Pasuje do :

**tulejek zaciskowych ER Centro P FAHRION.**

#### Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309666 - 309668,

klucze do mocowania nr 309754 - 309756,

tulejki zaciskowe HP nr 309349 - 309359.

#### wskazówka:

**System FAHRION** nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP

**nie pasują do innych systemów.**

Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

zakres mocowania: 2 - 16 mm

Długość całkowita L: 25,6 mm

Ø zewn. D: 40 mm  
maks. moment dokręcania: 90 Nm

## Opis techniczny

zakres mocowania	2 - 16 mm
Długość całkowita L	25,6 mm
maks. moment dokręcania	90 Nm
Ø zewn. D	40 mm
Seria	Centro P
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

## Akcesoria

Klucze rolkowe CP do kluczy dynamometrycznych Typ 25	309756 25
Klucze rolkowe CP Typ 25	309754 25