

Garant**Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309652 16
GTIN	4045197645715
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron**

Pasuje do :

oprawek do tulejek zaciskowych mini ER, zob. nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Strategia skrawania: HSC

Długość całkowita L: 22,5 mm

Ø zewn. D: 22 mm

gwint: M19×1

maks. moment dokręcania: 35 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	22,5 mm
maks. moment dokręcania	35 Nm
gwint	M19×1
do typu ER	16 mm
Ø zewn. D	22 mm

norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową