


**Garant****Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309652 20
GTIN	4045197645722
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron**

**Pasuje do :**

**Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini** nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategia skrawania: HSC

Długość całkowita L: 24 mm

Ø zewn. D: 28 mm

gwint: M24×1

maks. moment dokręcania: 40 Nm

**Opis techniczny**

maks. moment dokręcania	40 Nm
do typu ER	20 mm
gwint	M24×1
Długość całkowita L	24 mm

Ø zewn. D	28 mm
norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Nakrętka mocująca