

**FAHRION®**  
PRÄZISION
**Podkładki uszczelniające CP, DI25, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 4 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309667 4
GTIN	2050001705068
Klasa artykułu	34F

**Opis**
**Wykonanie:**

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;  
 wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Pasuje do :**

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 25DI.

**wskazówka:**
**Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!**

<B>System FAHRION</B> nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP  
 <B>nie pasują do innych systemów.</B>

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 20,2 mm

wysokość L: 2 mm

**Opis techniczny**

Ø zaciskania	4 mm
Seria	Centro P
dla typu	DI25

Ø zewn. D	20,2 mm
wysokość L	2 mm