

Garant**Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309652 25
GTIN	4045197645739
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron**

Pasuje do :

oprawek do tulejek zaciskowych mini ER, zob. nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Strategia skrawania: HSC

Długość całkowita L: 25 mm

Ø zewn. D: 35 mm

gwint: M30×1

maks. moment dokręcania: 45 Nm

Opis techniczny

gwint	M30×1
maks. moment dokręcania	45 Nm
Długość całkowita L	25 mm
do typu ER	25 mm

Ø zewn. D	35 mm
norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową