

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 54 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329934 54
GTIN	2050001076564
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	54 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
profil	okrągłe

długość L	58 mm
uchwyt	SK 65