

Mahr**Suwmiarki cyfrowe IP67 i-wi, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412738 200 |
| GTIN | 4059192002503 |
| Klasa artykułu | 43A |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Z bezprzewodowym interfejsem danych i-wi. Odporna na działanie pyłu i wilgoci. Czas pracy ok. 3 lata.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

złącze: System radiowy MAHR i-wi

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

przełączalny odczyt

mm / cale

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| z głębokościomierzem | tak |
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm |
| długość szczęk | 50 mm |
| czas pracy | ok. 3 lat |
| wymiar głębokości | płaskie |
| Kalibracja | A1 |
| norma | DIN 862 |
| odczyt | 0,01 mm |
| odczyt | 0,0005 cal |
| granica błędu | 0,03 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 200 mm |
| zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock |
| z bateriami / akumulatorkami | 081560 CR2032 |
| liczba baterii | 1 |
| złącze | System radiowy MAHR i-wi |
| stopień ochrony IP | IP 67 |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm | 011030 200 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm | 011050 200 |

Akcesoria

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Odbiornik radiowy i-wi typ STICK | 498912 STICK |
|----------------------------------|--------------|

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość
międzynarodowa CR2032

081560 CR2032