




Rolki włókniny chłonnej, 0,8×40 m, obszar zastosowania: UNI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	084378 UNI
GTIN	2050001710659
Klasa artykułu	08J

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, **o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej)**, dzięki czemu występują **bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów**. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i **nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych**. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. **System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek**.

Artykuły o wielkości **OIL** wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości **UNI** wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).

materiał w rolce, z perforacją poprzeczną co 50 cm.

Ścierki i rolki o **odpornej na rozdieranie, wzmocnionej 2-warstwowej strukturze**, do zastosowań Heavy-Duty. Nadają się również do zastosowania na posadzce. Nie pozostawiają włókien.

Maksymalna zdolność pochłaniania: 162 l

szt./karton: 1

kolor: szare

Opis techniczny

kolor	szare
obszar zastosowania	UNI
Maksymalna zdolność pochłaniania	162 l
szt./karton	1