

**Suwmiarki cyfrowe IP67, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412742 200
GTIN	4059192002244
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. z prostokątnym głębokościomierzem.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032

**Wyp. dodatkowe:**

przewód do transmisji danych nr 498940.

**Opis techniczny**

czas pracy	ok. 3 lat
przełączalny odczyt	mm / cale
przewodnica	Podwyższone przewodnice
długość szczęk	50 mm
automatyczne wyłączenie	tak
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3

norma	ISO 13385
z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2
Pokrywa schowka na baterie	412235
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2