

Mahr**Suwmiarki warsztatowe o lekkiej konstrukcji, zakres pomiarowy: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412750 2000
GTIN	2050001060334
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki warsztatowe o lekkiej konstrukcji, ze szczękami do pomiarów wewnętrznych i prowadnicą pryzmową.

Odczyt bez paralaksy.

Prowadnica i suwak z aluminium. 50% lżejsze od tradycyjnych. Odporne na zużycie i zarysowania dzięki eloksalowanej warstwie powierzchniowej o twardości 1100 HV (zbliżonej do ceramiki). Szczęki pomiarowe oraz szczęki do pomiarów wewnętrznych nierdzewne, hartowane i szlifowane. Noniusz z kontrastową skalą i skalą do pomiarów wewnętrznych. Łatwy, precyzyjny przesuw suwaka.

norma: Norma zakładowa

Kalibracja: A1

odczyt: 0,02 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,16 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 30 mm

masa: 2,5 kg

Opis techniczny

powierzchnia	eloksydowany na twardo
Kalibracja	A1
odczyt	0,02 mm
ustalanie	Śruba ustalająca górna

wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana
zakres pomiarowy	0 - 2000 mm
długość szczęk	150 mm
wykonanie elementów skali	matowana
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	30 mm
masa	2,5 kg
podziałka	1/20 mm
granica błędu	0,16 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Znakowanie opis laserowy	018940